



Catálogo Laboratório

jota




FRESAS CARBURO

C1



	5ud	25€	25€	25€	25€	25€	25€	25€	25€	25€	
DIAMETRO Ex: 010 = 1,00mm		005	006	008	010	012	014	016	018	021	023
L mm											

C2




	5ud	25€	25€	25€	25€	25€	25€
DIAMETRO Ex: 010 = 1,00mm		008	010	012	014	016	018
L mm		0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8

C21



	5ud	25€	25€	25€	25€	25€	
DIAMETRO Ex: 010 = 1,00mm		009	010	012	014	016	018
L mm		3,8	4,1	4,1	4,5	4,5	4,9

C31



	5ud	25€	25€	25€	25€	25€	25€	
DIAMETRO Ex: 010 = 1,00mm		008	010	012	014	016	018	023
L mm		3,6	4,1	4,1	4,5	4,5	4,9	5,4

C33



	5ud	25€	25€	25€	25€	25€	
DIAMETRO Ex: 010 = 1,00mm		008	009	010	012	016	021
L mm		3,6	3,8	4,1	4,1	4,5	4,9

C33L



	5ud	25€	25€	25€	25€
DIAMETRO Ex: 010 = 1,00mm		009	010	012	016
L mm		5,3	6,3	6,3	6,3

Precisión y Eficiencia Superior!



FRESAS TUNGSTENO

ACRÍLICO & YESO

ACRÍLICO & RESINA

ACRÍLICO, RESINA & METALES

CX251SG CX79G CX251G CX23 C71 CX75 CX77 CX78 CX79 CX138 CX251 CX460

	1ud	29.50€	29.50€	29.50€	23.00€	23.50€	29.50€	29.50€	29.50€	20.00€	29.50€	23.00€	
DIAMETRO Ex: 220 = 22mm		060	060	060	023	050	060	060	060	045	023	060	023
L mm		14,7	12,7	14,7	11,5		12,0	11,7	12,7	12,7	8,0	14,7	14,0
CORTE		CRUZADO SUPERGRUESO	CRUZADO GRUESO	CRUZADO GRUESO	CRUZADO MEDIO	SIMPLE MEDIO	CRUZADO MEDIO	CRUZADO MEDIO	CRUZADO MEDIO	CRUZADO MEDIO	CRUZADO MEDIO	CRUZADO MEDIO	CRUZADO MEDIO

ACRÍLICO, RESINA, CERÁMICA & METALES

RESINA & METALES

CX23F CX78F CX79F CX251F CX486F CX489F CX23MF CX30MF CX77MF CX78MF CX79SF

	1ud	23.00€	29.50€	29.50€	29.50€	23.00€	23.00€	20.00€	20.00€	20.00€	20.00€	29.50€
DIAMETRO Ex: 220 = 22mm		023	060	040	060	023	023	014	023	023	023	040
L mm		11,5	12,7	14,2	14,7	14,0	15,0	4,8	5,5	5,5	5,5	14,2
CORTE		CRUZADO FINO	CRUZADO FINO	CRUZADO FINO	CRUZADO FINO	CRUZADO FINO	CRUZADO FINO	CRUZADO MINI FINO	CRUZADO MINI FINO	CRUZADO MINI FINO	CRUZADO MINI FINO	CRUZADO SUPER FINO

ABRASIVOS

DIAMOND STONE

VENTAJAS

- ↻ Piedra diamantada con alta carga de diamantes especiales.
- ↻ Excelente abrasividad sobre cerámica feldespática y disilicato de litio.
- ↻ Ideal para texturizar con un mejor acabado.
- ↻ Mínimo riesgo de fracturas en los bordes.
- ↻ Baja temperatura en la remoción del material reduciendo el riesgo de microfisuras.

APLICACIÓN:

- ↻ Cerámicas
- ↻ Di-Silicato de litio.

ZIRCONFLEX

VENTAJAS

- ↻ Piedra de alta resistencia y durabilidad.
- ↻ Excelente abrasividad en zirconio.
- ↻ Posibilidad de trabajar en seco.
- ↻ Baja temperatura en la remoción del material reduce el riesgo de microfisuras.

APLICACIÓN:

- ↻ Zirconio



BAJA TEMPERATURA

SD653F SD660F SD716F SD732F SD735SF SD722F SD773F SZ660 SZ716 SZ722 SZ732

	SD653F	SD660F	SD716F	SD732F	SD735SF	SD722F	SD773F	SZ660	SZ716	SZ722	SZ732
VELOCIDAD - RPM	25.000	25.000	8.000	20.000	15.000	7.000	5.500	28.000	7.000	7.000	25.000
DIAMETRO EX. 040 = 4mm	040	040	150	050	070	160	220	040	160	180	050
L mm	10,5	12,0	3,5	12,0	5,0	7,0	4,5	12,0	3,0	2,5	12,5
GRANULACIÓN	FINA	FINA	FINA	FINA	FINA	FINA	FINA				
	2ud 32€	32€	20€ 1ud	32€	32€	20€ 1ud	20€ 1ud	32€	20€ 1ud	20€ 1ud	32€

JOTA GREEN

VENTAJAS

- ↻ Piedra de carburo de silicio de máxima durabilidad.
- ↻ Acabado liso y suave dando una mejor textura.
- ↻ Excelente desempeño en la remoción de material.

APLICACIÓN:

- ↻ Cerámicas



BAJA TEMPERATURA

638 642 653 690 716

	638	642	653	690	716
VELOCIDAD - RPM	12.000 a 30.000	12.000 a 30.000	12.000 a 30.000	12.000 a 30.000	6.000 a 12.000
DIAMETRO EX. 040 = 4mm	025	050	040	050	160
L mm	6,0	12,5	10,5	17,0	3,0
	5ud 9.50€	9.50€	9.50€	15.75€	15.75€

JOTA WHITE

VENTAJAS

- ↻ Piedra de Óxido de Aluminio de máxima durabilidad.
- ↻ Alta eficiencia de desgaste con baja temperatura

APLICACIÓN:

- ↻ Metales



BAJA TEMPERATURA

731 732 733 735S

	731	732	733	735S
VELOCIDAD - RPM	12.000 a 30.000	12.000 a 30.000	12.000 a 30.000	12.000 a 30.000
DIAMETRO EX. 040 = 4mm	065	050	035	070
L mm	13,0	12,5	10,5	5,0
	9.50€	9.50€	9.50€	9.50€

PULIDORES

VENTAJAS

- ↻ Excelente acabado y pulido sobre materiales acrílicos.
- ↻ Facilidad, practicidad y excelentes resultados de forma rápida y eficaz.

APLICACIÓN:

- ↻ Resinas acrílicas y bisacrílicas.
- ↻ Prótesis completa, PPR, provisionales, estabilizadores, protectores bucales deportivos de ortodoncia, placas de blanqueamiento.

VELOCIDAD

7.000 a 12.000 RPM



Para un resultado increíble, añade como paso final después de los esmaltes amarillos, un cepillo de pelo de algodón 1164 o pelo de cabra 1121 junto con la emulsión de alto brillo 1550.

RESINAS ACRÍLICAS

UNIVERSALES

	PASO 1			PASO 2			PASO 3			UNIVERSALES		
	9571G	9572G	9574G	9571M	9572M	9574M	9571F	9572F	9574F	9103G	9107G	9108G
VELOCIDAD - RPM	5.000 a 7.000	5.000 a 7.000	5.000 a 7.000	5.000 a 7.000	5.000 a 7.000	5.000 a 7.000	5.000 a 7.000	5.000 a 7.000	5.000 a 7.000	7.000 a 10.000	7.000 a 10.000	7.000 a 10.000
DIAMETRO EX. 040 = 4mm	100	100	055	100	100	055	100	100	055	220	220	060
GRANULACIÓN	GRUESO	GRUESO	GRUESO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	FINO	FINO	FINO	3,0	4,0	24,0
	5ud 15.75€	15.75€	15.75€	15.75€	15.75€	15.75€	15.75€	15.75€	15.75€	9.50€ 10ud	9.50€ 10ud	9.50€ 10ud

PULIDORES


PULIDORES PARA CERÁMICA

VENTAJAS

- Pulidor con alta carga de Diamantes especiales.
- Elimina el uso de pastas para pulir.
- El mejor sistema para pulir cerámicas y metales.
- Mínimo calentamiento de los materiales.

APLICACIÓN:

- Cerámicas
- Metales




















BAJA TEMPERATURA



VELOCIDAD

5.000 a 12.000 RPM
* Comprobar velocidad recomendado en el embalaje del producto.

	PASO 1			PASO 2				PASO 3			
	9801G	9802G	9803G	9801M	9802M	9803M	9804M	9801F	9802F	9803F	9804F
PASO 1 Acabado											
PASO 2 Pulido											
PASO 3 Alto Brillo (Glaze)											
VELOCIDAD - RPM	5.000 a 10.000	7.000 a 10.000	7.000 a 12.000	5.000 a 10.000	7.000 a 10.000	7.000 a 12.000	7.000 a 12.000	5.000 a 10.000	7.000 a 10.000	7.000 a 12.000	7.000 a 12.000
DIAMETRO EX. 040 = 4mm	260	170	040	260	170	040	110	260	170	040	110
GRANULACIÓN	GRUESO	GRUESO	GRUESO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	FINO	FINO	FINO	FINO
	1ud	1ud	2ud	1ud	1ud	2ud	2ud	1ud	1ud	2ud	2ud
	48.00€	32.00€	26.00€	48.00€	32.00€	26.00€	26.00€	48.00€	32.00€	26.00€	26.00€

	PASO 1		PASO 2		PASO 3	
	9131G	9132G	9131M	9132M	9131F	9132F
PASO 1 Acabado						
PASO 2 Pre-Pulido						
PASO 3 Pulido						
VELOCIDAD - RPM	7.000 a 15.000	7.000 a 15.000	7.000 a 15.000	7.000 a 15.000	7.000 a 15.000	7.000 a 15.000
DIAMETRO EX. 040 = 4mm	220	220	220	220	220	220
GRANULACIÓN	GRUESO	GRUESO	MEDIO	MEDIO	FINO	FINO
	10ud	10ud	10ud	10ud	10ud	10ud
	9.50€	9.50€	9.50€	9.50€	9.50€	9.50€

LS GLOSS









APLICACIÓN:

- Di-Silicato de litio.

VENTAJAS

- Pulidor con alta carga de diamantes y composición especial para trabajar sobre di-silicato de litio.
- Protocolo reducido a 2 pasos.
- Excelente resultado en pocos segundos.
- Eliminan el uso de pasta de pulir.

- Los pulidores diamantados LS-GLOSS no eliminan el maquillaje.
- El paso 2 posibilita el glaze mecánico.

	PASO 1				PASO 2			
	LS9875M	LS9876M	LS9877M	LS9878M	LS9875F	LS9876F	LS9877F	LS9878F
PASO 1 Pulido								
PASO 2 Alto Brillo								
ROTACIÓN Anti-horario								
VELOCIDAD - RPM	7.000 a 12.000	7.000 a 12.000	7.000 a 12.000	7.000 a 12.000	7.000 a 12.000	7.000 a 12.000	7.000 a 12.000	7.000 a 12.000
DIAMETRO EX. 040 = 4mm	260	040	110	140	260	040	110	140
GRANULACIÓN	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	FINO	FINO	FINO	FINO
	1ud	2ud	2ud	2ud	1ud	2ud	2ud	2ud
	60.00€	30.00€	30.00€	30.00€	60.00€	30.00€	30.00€	30.00€

VELOCIDAD

7.000 a 12.000 RPM



* Comprobar velocidad recomendado en el embalaje del producto.



BAJA TEMPERATURA









ZIR GLOSS

APLICACIÓN:

- Zirconio.

VENTAJAS

- Pulidor con alta carga de diamantes y composición especial para zirconio.
- Excelente resultado en pocos segundos.
- Eliminan el uso de pasta de pulir.
- El paso 2 posibilita el glaze mecánico.

	PASO 1				PASO 2			
	ZIR9865M	ZIR9866M	ZIR9867M	ZIR9868M	ZIR9865F	ZIR9866F	ZIR9867F	ZIR9868F
PASO 1 Pulido								
PASO 2 Alto Brillo								
ROTACIÓN Anti-horario								
VELOCIDAD - RPM	7.000 a 12.000	7.000 a 12.000	7.000 a 12.000	7.000 a 12.000	7.000 a 12.000	7.000 a 12.000	7.000 a 12.000	7.000 a 12.000
DIAMETRO EX. 040 = 4mm	260	040	110	140	260	040	110	140
GRANULACIÓN	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	FINO	FINO	FINO	FINO
	1ud	2ud	2ud	2ud	1ud	2ud	2ud	2ud
	57.00€	24.00€	24.00€	36.00€	57.00€	24.00€	24.00€	36.00€

CEPILOS DE PULIDO & ACCESORIOS

	PELO DE CABRA	PELO DE CABALLO	SCOTCH MEDIA	SCOTCH FINA	TEJIDO FINO	DISCO DE ALGODÓN	GAMUZA	DOBLE IMPREGNADO	MANDRIL PM	EMULSIÓN PULIDO
	1121	1123	1147M	1147F	1163	1164	1166	1170	303	1550
	17.00€	17.00€	17.00€	17.00€	17.00€	20.00€	20.00€	10.50€	10.50€	14.00€
VEL. RPM	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50ml
DIAMETRO EX. 040 = 4mm	210	210	250	250	220	240	220	190	050	50ml
	5ud	5ud	5ud	5ud	5ud	5ud	5ud	5ud	5ud	1ud

KITS ESPECIALES

1877 | DENTURE POLISH PARA PULIDO DE ACRÍLICO

	64.00€								
	15.75€	15.75€	15.75€	15.75€	15.75€	15.75€	10.50€	20.00€	
CÓDIGO	9572G	9572M	9572F	9574G	9574M	9574F	1170	1164	
VELOCIDAD - RPM	5.000 a 7.000	5.000 a 7.000	5.000 a 7.000	5.000 a 7.000	5.000 a 7.000	5.000 a 7.000	10.000	10.000	
DIAMETRO EX. 040 = 4mm	100	100	100	055	055	055	190	240	
	5ud	5ud	5ud	5ud	5ud	5ud	1ud	5ud	

1433 | LS GLOSS LAB PARA AJUSTE Y PULIDO EN DI-SILICATO DE LÍTIO

	220.00€							
	31.50€	32.00€	20.00€	18.50€	30.00€	30.00€	60.00€	60.00€
CÓDIGO	849	SD652RF	SD716F	932D	LS9878M	LS9878F	LS9875M	LS9875F
VELOCIDAD - RPM	50.000	12.000 a 30.000	8.000	10.000	7.000 a 12.000	7.000 a 12.000	7.000 a 12.000	7.000 a 12.000
DIAMETRO EX. 040 = 4mm	014	035	150	220	140	140	260	260
	5ud	2ud	1ud	1ud	2ud	2ud	1ud	1ud

1434 | LS GLOSS LAB PARA AJUSTE Y PULIDO DE ZIRCONIO

	192.00€						
	32.00€	20.00€	40.00€	40.00€	40.00€	57.00€	57.00€
CÓDIGO	SZ652R	SZ715	C31RL	ZIR9868M	ZIR9868F	ZIR9865M	ZIR9865F
VELOCIDAD - RPM	12.000 a 30.000	8.000	50.000	7.000 a 12.000	7.000 a 12.000	7.000 a 12.000	7.000 a 12.000
DIAMETRO EX. 040 = 4mm	035	160	010	140	140	260	260
	2ud	1ud	1ud	2ud	2ud	1ud	1ud

Monteiro Consulting S.L.
 c/ Perú nº6 / 28290
 Las Matas (Madrid)
 Telf. +34 910 568 351
 info@monteiro-consulting.com

Distribuidor JOTA: